

C.I.P.	40 x 46 Ursprungsland: US	TAB.	X																																																											
		Date	07-05-14																																																											
		Revision	08-04-15																																																											
	<b>PATRONE MAXIMUM</b>																																																													
	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Maxi</th> <th>Mini</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Culot</b></td> <td>dia. d = 41.15 mm</td> <td>40.90 mm</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td><b>Bourrelet</b></td> <td>dia. g = 43.61 mm</td> <td>43.35 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Bourrelet</b></td> <td>ép. t = 1.93 mm</td> <td>1.77 mm</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td><b>Tube</b></td> <td>dia. h = 40.51 mm</td> <td>40.26 mm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Longueur :</b>  <b>L maxi</b> = 110 mm Tolérance : -0.50 mm</p>		Maxi	Mini		<b>Culot</b>	dia. d = 41.15 mm	40.90 mm	(1)	<b>Bourrelet</b>	dia. g = 43.61 mm	43.35 mm		<b>Bourrelet</b>	ép. t = 1.93 mm	1.77 mm	(1)	<b>Tube</b>	dia. h = 40.51 mm	40.26 mm																																										
	Maxi	Mini																																																												
<b>Culot</b>	dia. d = 41.15 mm	40.90 mm	(1)																																																											
<b>Bourrelet</b>	dia. g = 43.61 mm	43.35 mm																																																												
<b>Bourrelet</b>	ép. t = 1.93 mm	1.77 mm	(1)																																																											
<b>Tube</b>	dia. h = 40.51 mm	40.26 mm																																																												
	<b>PATRONENLAGER MINIMUM</b>																																																													
	<table border="0"> <tbody> <tr> <td><b>Culot</b></td> <td>dia.</td> <td>D mini =</td> <td>+ 0.1</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>41.50</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Drageoir</b></td> <td>dia.</td> <td>G mini =</td> <td>+ 0.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>44.20</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Drageoir</b></td> <td>pro.</td> <td>T mini =</td> <td>± 0.05</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1.90</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Chambre</b></td> <td>dia.</td> <td>H mini =</td> <td>± 0.05</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>41.30</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Canon</b></td> <td>dia.</td> <td>B mini =</td> <td>+ 0.05</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40.86</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Canon</b></td> <td>angle</td> <td>α1 mini =</td> <td></td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10°</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Longueur :</b></p> <p><b>I maxi</b> = 49.10 mm Tolérance : +0.50 (1) mm</p> <p><b>E max</b> = 160 Joules</p> <p><b>EK</b></p> <p><b>EE</b> = 176 Joules</p> <p><b>Verschlussabstand</b> = 0.10 mm (canon manomètre) (1) = 0.20 mm (basculant) (1) = 0.35 mm (automatique) (1)</p>	<b>Culot</b>	dia.	D mini =	+ 0.1	(1)			41.50	mm		<b>Drageoir</b>	dia.	G mini =	+ 0.2				44.20	mm		<b>Drageoir</b>	pro.	T mini =	± 0.05	(1)			1.90	mm		<b>Chambre</b>	dia.	H mini =	± 0.05	(1)			41.30	mm		<b>Canon</b>	dia.	B mini =	+ 0.05	(1)			40.86	mm		<b>Canon</b>	angle	α1 mini =		(1)			10°			
<b>Culot</b>	dia.	D mini =	+ 0.1	(1)																																																										
		41.50	mm																																																											
<b>Drageoir</b>	dia.	G mini =	+ 0.2																																																											
		44.20	mm																																																											
<b>Drageoir</b>	pro.	T mini =	± 0.05	(1)																																																										
		1.90	mm																																																											
<b>Chambre</b>	dia.	H mini =	± 0.05	(1)																																																										
		41.30	mm																																																											
<b>Canon</b>	dia.	B mini =	+ 0.05	(1)																																																										
		40.86	mm																																																											
<b>Canon</b>	angle	α1 mini =		(1)																																																										
		10°																																																												
Dimensionen in « mm » Dimensionen und Toleranzen für Messläufe: <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">Annexe CR4</div>		Bemerkung: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen																																																												